



B45352

### Colonnette standard TerCia CLE-C45 2 faces hauteur 650mm alu anodisé

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Profondeur	130 mm
Largeur	65 mm
Hauteur d'installation	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	4400 - 4400 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

##### Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	2
--------------------------------	---

##### Equipement

Réglable	Non
Portatifs	Non

##### Câble

Position d'entrée du câble	Dessous
----------------------------	---------

##### Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

##### Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

##### Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

#### Photos | dessins

