




29442045

Reg. rot. univ. con tapa central (R, L, C, LED), Serie R.classic, negro

Características técnicas

Tensión	
Tensión de empleo	230 - 230 V
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Materiales	
Colour	Negro
Código RAL	9005
Material	Metal Plástico
Dimensiones	
Eje de diámetro	4 mm
Profundidad del montaje	24 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	45 mm
Arquitectura	
Elemento de control/operación	Interruptor rotatorio y convencional
Iluminación	
Lámpara LED regulable 230 V	3 - 100 W
Texto	
Principio de regulación	Corte de fase ascendente, corte de fase descendente o corte de fase ascendente LED según el tipo de carga, aprendizaje automático
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Tensión	Posibilidad de comprobar la tensión sin desmontaje
Tipo de montaje	Con garras de expansión
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Entrada de estación supletoria	Con entrada de extensión supletoria para pulsador (contacto NA) con manejo con una superficie Con entrada para mecanismo supletorio para regulador de luz rotatorio universal
Funcionamiento y control	No hay interfaz Bluetooth
Equipo	
Entrada de la subestación	Sí
Sostenibilidad	
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí