



29442045

Regolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic nero

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Nero

Codice RAL 9005

Materiale Metallo
Plastica

Serie

Asse del diametro 4 mm

Profondità di installazione 24 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 45 mm

Architettura

Elemento di controllo/comando Interruttore a pulsante e rotativo

Illuminazione

Lampade LED dimmerabili da 230 V 3 - 100 W

Testo

Principio regolazione luce Intervento a inizio o fine di fase o inizio fase LED a seconda del tipo di carico, autoimpostabile

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

Condizioni di impiego Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Ingresso unità di estensione Con ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) a un tasto
Con ingresso per inserto di derivazione per regolatori di luce a manopola universali

Utilizzo e comando Nessuna interfaccia Bluetooth

Equipaggiamento

Ingresso stazione secondaria Sì

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì