



29442045

**Vriddimmer universal, 1930/ R.classic, 3-100W LED, 420W/ VA - R, L, C, Svart**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Driftspänning 230 - 230 V

**Frekvens**

Frekvens 50 - 60 Hz

**Material**

Färg Svart

RAL-kod 9005

Material Metall  
Plast

**Dimensioner**

Axel diameter 4 mm

Inbyggnadsdjup 24 mm

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 45 mm

**Arkitektur**

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

**Belysning**

Dimbara 230 V LED-lampor 3 - 100 W

**Text**

Dimrings princip Framkantsdimring, bakkantsdimring eller LED beroende på last-typ, självlärande

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Utförande Med klor

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Expansionsenhet ingång Med ingång till tryckknapp (NO-kontakt)  
Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer

Drift och styrning Inget Bluetooth-gränssnitt

**Utrustning**

Omformare ingång Ja

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja