




29442045

Vriddimmer universal, 1930/ R.classic, 3-100W LED, 420W/ VA - R, L, C, Svart

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Material	Metall Plast

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
Inbyggnadsdjup	24 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	45 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	3 - 100 W
--------------------------	-----------

Text

Dimrings princip	Framkantdimring, bakkantdimring eller LED beroende på last-typ, självlärande
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
Utförande	Med klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Expansionsenhet ingång	Med ingång till tryckknapp (NO-kontakt) Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer
Drift och styrning	Inget Bluetooth-gränssnitt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja