



168055

Moduł LED podświetlenia dolnej krawędzi ramki Q.7

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

Wymiary

Wysokość 95 mm

Szerokość 95 mm

Głębokość 6,50 mm

Moc

Pobór prądu 6 mA

Instalacja, montaż

Sposób montażu Wkładka modułu 230 V AC

Materiały

Kolor Przezroczysty

Oświetlenie

Typ źródła światła LED, niewymienne

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Dodatkowa korzyść dzięki połączeniu wkładek 230 V z oświetleniem orientacyjnym lub oświetleniem otoczenia

Montaż Mocowanie zaciskowe

Typ połączenia Ze złączką Wago do okablowania

Okablowanie Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy

Odpowiednie do

Q.x