



168055

**LED-module 230V, berker Q.7, verlichte afdekraam, type Downlight**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 230 - 230 V

**Afmetingen**

Hoogte 95 mm

Breedte 95 mm

Diepte 6,50 mm

**Vermogen**

Stroomverbruik 6 mA

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmodule 230 VAC

**Materiaal**

Kleur Wit

**Verlichting**

Type lamp Led niet uitwisselbaar

**Teksten**

Verlichting Extra voordeel door een combinatie van 230 V-sokkels met een oriëntatie- of sfeerlicht

Montagewijze Klembevestiging

Aansluitwijze Met Wago-klem voor bedrading

Bedrading Doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf

**Geschikt voor**

Q.x