



168055

LED-модуль освітлення вниз для 1X рамки Q.7

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 230 - 230 V

Розміри

Висота 95 mm

Ширина 95 mm

Глибина 6,50 mm

Потужність

Поточне споживання 6 mA

Установлення, монтаж

Монтаж на Модульна вставка 230 В змінного струму

Матеріали

Colour Білий

Освітлення

Тип лампи Світлодіод не підлягає заміні

Тексти

Освітлення Додаткова перевага завдяки поєднанню вставок 230 В з орієнтувальним світлом або зовнішнім освітленням

Режим встановлення З'єднання хомутом

Тип з'єднання З клемою Wago для підключення проводки

Проводка Можливе наскрізне підключення, тому також ідеально підходить для модернізації

Сумісний із

Q.x