




HBA161H

FID-blok, elektronski, x160 4P 160A, Idn podesiv, vremenska zadržka

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	160 A
Nazivna rezidualna radna struja Idn	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Sigurnost

Vrsta rezidualne struje	A HI
-------------------------	------

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	500 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6000 V

Veza

Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	2,5 - 95,0 mm ²
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	2,5 - 70,0 mm ²

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----