



168050

Modulo Led per illuminazione Corona

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

Serie

Altezza 95 mm

Larghezza 95 mm

Profondità 6,50 mm

Potenza

Corrente assorbita 5 mA

Installazione, montaggio

Montaggio su Insetto modulo 230 V AC

Materiali

Colore Bianco

Illuminazione

Tipo di lampada LED non sostituibile

Testo

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
Ulteriori vantaggi tramite la combinazione di inserti da 230 V con luce di orientamento o una luce ambientale

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Tipo di connessione Con morsetto Wago per cablaggio

Cablaggio Cablaggio possibile e ideale in caso di ristrutturazione

Adatto per

Q.x