



168050

Modulo Led per illuminazione Corona

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Serie

Altezza	95 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	6,50 mm

Potenza

Corrente assorbita	5 mA
--------------------	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Inserto modulo 230 V AC
--------------	-------------------------

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED non sostituibile
-----------------	----------------------

Testo

Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo Ulteriori vantaggi tramite la combinazione di inserti da 230 V con luce di orientamento o una luce ambientale
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Tipo di connessione	Con morsetto Wago per cablaggio
Cablaggio	Cablaggio possibile e ideale in caso di ristrutturazione

Adatto per

BERKER Q.x