




168050

LED-module 230V, berker Q.7, verlichte afdekraam, type Corona

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	95 mm
Breedte	95 mm
Diepte	6,50 mm

Vermogen

Stroomverbruik	5 mA
----------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmodule 230 VAC
---------------	----------------------

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

Verlichting

Type lamp	Led niet uitwisselbaar
-----------	------------------------

Teksten

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit Extra voordeel door een combinatie van 230 V-sokkels met een oriëntatie- of sfeerlicht
Montagewijze	Klembevestiging
Aansluitwijze	Met Wago-klem voor bedrading
Bedrading	Doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf

Geschikt voor

Q.x