




85421201

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Rozměry

Vestavěná hloubka 32 mm

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 33,20 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednoduché tlačítko

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,30 W

Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V 3 - 250 W

Výkon LED svítidla 250 W

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Kapacita

Počet modulů 0

Texty

Princip stmívání Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)
S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Vstup rozšiřující jednotky Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím 1tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu

Provoz a kontrola Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano