



85421201

**B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED 1930/R.CLASSIC**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 33,20 mm

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό μπουτόν πίεσης

**Ισχύς**

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,30 W

**Φωτισμός**

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming 3 - 250 W

Ισχύς λαμπτήρα LED 250 W

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 0

**Κείμενο**

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Αυτόματη ρύθμιση της εξαρτώμενης από το φορτίο αρχής μεταγωγής (διαδικασία αυτόματου εντοπισμού) Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Μονάδα επέκτασης εισόδου Με είσοδο μονάδας επέκτασης για μπουτόν (επαφή κλεισίματος), λειτουργία μονής επιφάνειας και μονάδα επέκτασης ανιχνευτή κίνησης

Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

**Εξοπλισμός**

Δευτερεύουσα είσοδος Ναι

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι