



85421201

**Tryckdimmerinsats 70W LED, R.x, 1930, R.classic, Elektronisk plattform**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Driftspänning 230 - 230 V

**Frekvens**

Frekvens 50 - 60 Hz

**Material**

Material Metall  
Plast

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup 32 mm

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 33,20 mm

**Arkitektur**

Styr/manöverelement Enkel tryckknapp

**Ström**

Strömförbrukning (standby) 0,30 W

**Belysning**

Dimbara 230 V LED-lampor 3 - 250 W

LED-lampans effekt 250 W

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Kapacitet**

Antal moduler 0

**Text**

Dimrings princip Automatisk lastavkänning för inställning av dimringsprincip (autodetect process)  
Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Utförande Med klor

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Expansionsenhet ingång Med ingångar för tryckknapp (NO-kontakt), och anslutning rörelsedetektor

Drift och styrning Inget Bluetooth-gränssnitt

**Utrustning**

Omformare ingång Ja

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse Ja