




85421201

Tryckdimmerinsats 70W LED, R.x, 1930, R.classic, Elektronisk plattform

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Material	Metall Plast
----------	-----------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	33,20 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel tryckknapp
---------------------	------------------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,30 W
----------------------------	--------

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	3 - 250 W
LED-lampans effekt	250 W

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Text

Dimrings princip	Automatisk lastavkänning för inställning av dimringsprincip (autodetect process)
	Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Utförande	Med klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Expansionsenhet ingång	Med ingångar för tryckknapp (NO-kontakt), och anslutning rörelsedetektor
Drift och styrning	Inget Bluetooth-gränssnitt

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----