



ERC263

Контактор з ручним керуванням 63A, 2НВ, 230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4000 V
--	--------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i	440 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
Командна напруга AC	230 - 230 V
Командна напруга DC	0 - 0 V

Умови використання

Робоча температура	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Використання

Категорія використання	AC-7a/AC-7b
------------------------	-------------

Умови використання

Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
--	-------------

Витривалість

Кількість механічних процесів	100000
Електрична тривкість кількості циклів	30000

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	11,50 W
Пускова потужність, що поглинається	62,50 VA

Розміри

Висота	85 mm
Ширина	54 mm
Глибина	60 mm

Під'єднання

Кількість контактів	2
---------------------	---

Обладнання

Кількість контактів NO	2
Кількість контактів NC	0

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 25 mm ²

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes