



KJ160A

Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Hauteur 96 mm

Largeur 162 mm

Profondeur 44 mm

Capacité

Nombre de modules 9

Installation, montage

Couple de serrage 5 - 5 Nm

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui