



KJ160A

Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2,5-25 mm²

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	96 mm
Breedte	162 mm
Diepte	44 mm

Capaciteit

Aantal modules	9
----------------	---

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	5 - 5 NM
-------------------------	----------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja