



VZ855N

Vrata, Golf, bijela, perforirana, za VF/VS218

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	375 mm
Širina	388 mm
Dubina	16,50 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Plastika
Obrada	Neobrađeno

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Lijevo
----------------------	--------

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava

Oprema

Broj sekcija u širinu	1
Broj redova	2

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža na kopčanje
---------------	---------------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da