



HW4E432DE

### Interruttore automatico aperto hw+ HW4 66kA 3200A 4P estraibile sentinel Energy

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	3200 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA

##### Durata

Numero di manovre	20000
-------------------	-------

##### Equipaggiamento

Numero di contatti ausiliari, invertitori	6
---	---

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

##### Resistenza meccanica

Resistenza interna	13 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

##### Architettura

Numero di poli	4
Tipo di costruzione del dispositivo	Estrazione
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%

##### Potenza

Potenza dissipata totale	496,80 W
--------------------------	----------

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si