



HW4E432DE

**Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 3200A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|   |        |
|---|--------|
| Märkström   | 3200 A |
| Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2 | 66 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2              | 66 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2              | 66 kA  |

**Uthållighet**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 20000 |
|-----------------------------------|-------|

**Utrustning**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Antal växlande hjälpkontakter | 6 |
|-------------------------------|---|

**Spänning**

|   |         |
|---|---------|
| Nominell isolationsspänning $U_i$       | 1000 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$ | 12000 V |
| Matarspänning                           | AC      |

**Resistans**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Inre resistans | 13 $\mu\Omega$ |
|----------------|----------------|

**Arkitektur**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Antal poler               | 4                    |
| Enhetens konstruktionstyp | Utdragbar            |
| Antal poler               | 4P4D N:0/50/100/200% |

**Ström**

|  |          |
|--|----------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 496,80 W |
|--|----------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |