




936552507

Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, siva sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7038

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Ugrađena instalacija
Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 2

Dimenzije

Dimenzije 55.50 x 55.50 mm

Ugrađena dubina 10 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 13 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dupla tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Promjena načina rada Serija

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da