



SH463B

Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3,5M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osiguračem prema IEC/EN 60669-2-4	6000A/63A gG

Arhitektura

Tip pola	3P+N
Kontrolni/radni element	Okretna preklopna tipka
Neutralan položaj	Desno
Broj polova	4

Veza

Presjek krutog provodnika	25 mm ²
---------------------------	--------------------

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	500 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6 kV
Nazivni radni napon Ue	400 - 400 V
Vrsta napajanja	AC

Snaga

Gubitak snage po polu na In	2,60 W
Ukupni gubitak snage pri IN	7,80 W

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	2 - 2 Nm
------------------------	----------

Oprema

Motorni pogon opcionalan	Ne
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	0

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Ne
------------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Funkcije

Je višepoložajni prekidač	Ne
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde	Ne
Verzija kao glavni prekidač	Da
Verzija kao prekidač za održavanje/servis	Da
Verzija kao sigurnosni prekidač	Ne
Verzija kao kompaktni isklonni prekidač	Da

Oprema

Može se plombirati	Da
--------------------	----

Kapacitet

Broj modula	3,50
-------------	------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

