




2874

Tronic draaidimmer 525 W (R, C)

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Teksten

Dimprincipe	Fase-afsnijding
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Spanning	Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Klem	Met klem voor basisbelasting van netschakelaar

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja