



11963532

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Högtalaruttag
Ledararea	2,50 - 2,50 mm ²

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	70 mm
Bredd	70 mm
Djup	51 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Avskärmad	Nej
Med dammskydd	Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-15 - 30 °C
-----------------	-------------

Text

Uttagsmoduler	Med rakt uttag
Märkning	Med 2 märkfält
Montageplatta/montagering	Med stödplatta

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja