




2875

Otočný stmívač 600 W

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	67 mm

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

Texty

Princip stmívání	Na náběžné hraně
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka) S náhradní pojistkou
Napětí	Napěťová zkouška je možná bez demontáže
Způsob montáže	S rozpěrnými příchýtkami
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano