



BE225N

Aardlekelement 2-polig 25 A 100 mA klasse A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U_e	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom $I_{\Delta n}$	100 mA
Nominale stroom	25 A

Architectuur

Aantal polen	2
Positie N-aansluiting	Rechts

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Connectiviteit

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--	----------------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm