Productdatablad
BE225N



BE225N

Aardlekelement 2-polig 25 A 100 mA klasse A

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Stroom / temperatuur	
Nominale aardlekstroom Idn	100 mA
Nominale stroom	25 A
Uitvoering	
Aantal polen	2
Positie N-aansluiting	Rechts
Capaciteit	
Aantal modulen	2
Installatie, montage	
Aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,20 - 2,20 NM
Aansluitmogelijkheden	
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Afmetingen	
Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm