



DNG2503707030B

**DNG, bedradingskanaal + deksel 25x37 mm, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	25 mm
Breedte	37 mm
Lengte	2000 mm
Sleufbreedte	5 mm
Sleufbreedte	7,50 mm

**Samenstelling**

Afdekking in leveringsomvang	Ja
------------------------------	----

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
-----------	-------------------------

**Funcies**

Is zelfdovend	Ja
---------------	----

**Normen**

Brandbaarheidsklasse volgens UL94	V0
-----------------------------------	----

**Veiligheid**

Brandbeveiligingsklasse	M1
-------------------------	----

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7030

**Uitvoering**

Flexibel	Nee
----------	-----

**Configuratie**

Zijwand	Sleuf
---------	-------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja