Технічні характеристики виробу
51733515



51733515

Вставка LED-сигналу червоного/зеленого кольору, сіра, 10A/250B W.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	230 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz

Освітлення

Тип лампи	LED

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	48 mm

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C

Тексти

Освітлення	Однорідне освітлення червоної та зеленої половин, що перемикаються окремо, через ізольовані вхідні клеми
Відбиток	Без надруку

Sustainability

REACh-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так