



SM102E

Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	96 mm
Breedte	96 mm
Diepte	60 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP51
----------------------	------

Capaciteit

Aantal modules	5
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 80 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	2.5 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	2.5 - 6 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	10 W
Opgenomen vermogen VA	10 VA

Uitrusting

Type display	LCD
--------------	-----

Meting

Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz
Type meetinstrument	Multimeter
Stroommeetbereik	0 - 9999 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------