



SM102E

Mjerni uređaj, digitalni, multifunkcijski

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Visina	96 mm
Širina	96 mm
Dubina	60 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP51
-------------------------------	------

Kapacitet

Broj modula	5
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 55 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-20 - 80 °C

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	2.5 - 6 mm ²

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	10 W
Potrošnja energije VA	10 VA

Oprema

Vrsta zaslona/displeja	LCD
------------------------	-----

Mjerenje

Raspon mjerenja frekvencije	45 - 65 Hz
Vrsta mjernog instrumenta	Multimetar
Raspon mjerenja struje	0 - 9999 A

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Nadgradna/NŽ
---------------	----------------------------