



SM102E

Multifunkční měřicí přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD) a záznamem hodnot

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Výška	96 mm
Šířka	96 mm
Hloubka	60 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP51
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	5
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-20 - 80 °C

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	2.5 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	2.5 - 6 mm ²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	10 W
Příkon VA	10 VA

Vybavení

Provedení ovládacího panelu	LCD
-----------------------------	-----

Měření

Měřicí rozsah frekvence	45 - 65 Hz
Druh měřicího přístroje	Multimetr
Rozsah měření proudu	0 - 9999 A

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Montáž na omítku
--------	--------------------------------------