



SM102E

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΟΡΤΑΣ 96X96

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Διαστάσεις

Ύψος	96 mm
Πλάτος	96 mm
Βάθος	60 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP51
---------------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	5
-------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 55 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-20 - 80 °C

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	2.5 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	2.5 - 6 mm ²

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	10 W
Κατανάλωση ισχύος VA	10 VA

Εξοπλισμός

Είδος ένδειξης	LCD
----------------	-----

Μέτρηση

Συχνότητα μέτρησης	45 - 65 Hz
Είδος οργάνου μέτρησης	Πολύμετρο
Εύρος μέτρησης ρεύματος	0 - 9999 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---