



SM102E

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΟΡΤΑΣ 96X96

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Διαστάσεις

Ύψος 96 mm

Πλάτος 96 mm

Βάθος 60 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP51

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 5

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 55 °C

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -20 - 80 °C

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 2.5 - 6 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 2.5 - 6 mm²

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In 10 W

Κατανάλωση ισχύος VA 10 VA

Εξοπλισμός

Είδος ένδειξης LCD

Μέτρηση

Συχνότητα μέτρησης 45 - 65 Hz

Είδος οργάνου μέτρησης Πολύμετρο

Εύρος μέτρησης ρεύματος 0 - 9999 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση
Επίτοιχη τοποθέτηση