



SM102E

Багатофункціональний цифровий вимірювальний прилад

Технічні характеристики

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Розміри

Висота	96 mm
Ширина	96 mm
Глибина	60 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP51
-----------------------------------	------

Ємність

Кількість модулів	5
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-10 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20 - 80 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	2.5 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	2.5 - 6 mm ²

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	10 W
Споживання енергії ВА	10 VA

Вимірювання

Діапазон вимірювання частоти	45 - 65 Hz
Діапазон вимірювання струму	0 - 9999 A