



SB432PV

Lastscheider 4-polig 32 A, 1000 V DC

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	4
Pooltype	4P

Capaciteit

Aantal modules	3,50
----------------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Spanning

Type voeding	DC
Nominale isolatiespanning U_i	1000 V
Nominale spanning (gelijkstroom)	1000 - 1000 V

Installatie, montage

Aandraaimoment	1,80 - 1,80 NM
----------------	----------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	61,25 mm
Diepte	72 mm

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	6,90 W
----------------------------------	--------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Graad van vervuiling IEC 664	3

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	4 - 16 mm ²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja