



SB432PV

R/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P . 32A 1000V DC Φ/Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
Πόλοι	4P

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3,50
-------------------	------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	32 A
------------------	------

Τάση

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC
Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	1000 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC	1000 - 1000 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	1,80 - 1,80 Nm
--------------------------	----------------

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	61,25 mm
Βάθος	72 mm

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	6,90 W
---	--------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 65 °C
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	3

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 - 10 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	4 - 16 mm ²

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι