



51733525

Signallamsinsats LED, för infällt montage, 230 V, W.1, vitt ljus, IP55 W.1, Grå

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Belysning

Typ av ljuskälla LED

Material

Färg Grå

RAL-kod 7011

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 48 mm

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP55

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -15 - 30 °C

Text

Präglad Utan symbol

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja