



LFE4006009010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40 mm
Bredd	57 mm
Längd	2000 mm
Inre area	1500 - 1500 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	7
---	---

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK10
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 2
Antal anslutbara mellanväggar	1
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

Illustrationer | teckningar

