



13937004

**Okvir, 5-struki, K.5, horizontalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj:	5
Broj modula	5

**Materijali**

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Nehrdajući čelik

**Dimenzije**

Visina	80,50 mm
Širina	371 mm
Dubina	9,90 mm

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

**Tekst**

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da