



HW4E432DB

Interruttore automatico aperto hw+ HW4 66kA 3200A 4P estraibile sentinel

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	3200 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA

Durata

Numero di manovre	20000
-------------------	-------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Resistenza meccanica

Resistenza interna	13 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

Architettura

Numero di poli	4
Numero di poli protetti	4
Tipo di costruzione del dispositivo	Estrazione
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%

Potenza

Potenza dissipata totale	496,80 W
--------------------------	----------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si