



HW4E432DB

**Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 3200A 4P utdragbar, för sentinel TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Märkström                                                           | 3200 A |
| Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2 | 66 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2              | 66 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2              | 66 kA  |

**Uthållighet**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 20000 |
|-----------------------------------|-------|

**Spänning**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning Ui     | 1000 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp | 12000 V |
| Typ av matarspänning               | AC      |

**Resistans**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Inre resistans | 13 $\mu\Omega$ |
|----------------|----------------|

**Arkitektur**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Antal poler               | 4                    |
| Antal avsäkrade poler     | 4                    |
| Enhetens konstruktionstyp | Utdragbar            |
| Antal poler               | 4P4D N:0/50/100/200% |

**Ström**

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 496,80 W |
|--------------------------------------------|----------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |