



LT058

SKILLEBR. 160A NH00 DINSKINNER OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	160 A
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 60947	5 kA
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	160 A

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Anslutning

Area flexibel ledare	6 - 70 mm ²
Area solid ledare	6 - 70 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	4,5 - 4,5 Nm
-----------------------------	--------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	9 W
--	-----

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	1400
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	200
Total service livslängd (mekanisk och elektrisk uthållighet) IEC 60947-3 Tabell 4	1600

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000 V

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP3X
---------------------	------

Dimensioner

Höjd	206 mm
Bredd	106 mm
Djup	80 mm

Installation, montering

Montering	Monteringsplatta
-----------	------------------