




29512045



Ledmodule RGB, R.1/R.3/R.8 zwart

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	2 W
-------------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-kleur	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	50 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Verlichting	Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via drukknoproefbaar De kleursequentie kan op elke positie worden gestopt met de drukknop.
Etikettering	Folie met opdruk van insteekbare symbolen
afdruk	Zonder opdruk

Geschikt voor

Serie berker 1930/Glas / Serie berker R.x

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja