




29512045



Ledmodule RGB, R.1/R.3/R.8 zwart

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	2 W
-------------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	50 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Verlichting	Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via impulsdrukkers oproepbaar Kleurverloop op een willekeurige plek met de impulsdrukker vast te zetten
Tekst	Inlegfolie met symbolene opdruk
Opdruk	Zonder opdruk

Geschikt voor

R.x / Serie 1930 / Serie Glas

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja