




29512045



Signallampa LED, R.x, RGB, 230 V, 2 W, Svart

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 V

Ström

Förbrukad effekt i W 2 W

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Belysning

Typ av ljuskälla LED

Material

Färg Svart

RAL-kod 9005

Ytbehandling Blank

Material Metall
Plast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 70 mm

Bredd 70 mm

Djup 50 mm

Anslutning

Ledararea 2,50 - 2,50 mm²

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Belysning Färg på lampa, kallvit, varmvit, blå, orange, röd, grön, lila (magenta) samt färgsekvens, aktiveras via tryckknapp
Färgsekvens går att stoppa närsomhelst via tryckknappen

Märkning Folie med förtryckta symboler insticksbara

Präglad Utan symbol

Lämplig för

Serie 1930 / Serie Glas

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja