



16241909

Touche avec inscription « 0 », S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

##### Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	54,90 mm
Largeur	55,70 mm
Profondeur	22 mm

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

##### Textes

Impression	Avec inscription "0"
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : bouton-poussoir de groupe, simple
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir multipôles

##### Adapté à

Berker S.x/B.x
----------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui