



16241909

Bilanciere con lente e serigrafia "0" Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco polare
Codice RAL 9010
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 54,90 mm
Larghezza 55,70 mm
Profondità 22 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK05

Testo

Stampa Con stampa "0"
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì